


Manchons 24/37°



3

Série	Dia ext.	Pression	d3	d4	l1	kg/100 env	N° de cde	Désignation
L/S	6	PN 500/630	7,6	10,2	10,5	0,2	0041202000	24-24/37R-L/S6
L/S	8	PN 500/630	9,3	12,2	11	0,3	0041212000	24-24/37R-L/S8
L/S	10	PN 500/630	11,5	14,2	12,5	0,4	0041222000	24-24/37R-L/S10
L/S	12	PN 400/630	13,6	16,2	13	0,5	0041232000	24-24/37R-L/S12
L	15	PN 400	17,5	20,2	14	1,0	0041242000	24-24/37R-L15
L	18	PN 400	21	24,2	14,5	1,5	0041252000	24-24/37R-L18
L	22	PN 250	24,2	27,8	18	1,7	0041262000	24-24/37R-L22
L	28	PN 250	30,2	33,8	17	2,0	0041272000	24-24/37R-L28
L	35	PN 250	38	42,7	19	3,8	0041282000	24-24/37R-L35
L	42	PN 250	45	49,7	21	5,2	0041292000	24-24/37R-L42
S	14	PN 630	17,5	20,2	14,5	1,2	0041302000	24-24/37R-S14
S	16	PN 630	18,5	22	17	1,3	0041312000	24-24/37R-S16
S	20	PN 400	24,2	27,8	17,5	2,5	0041322000	24-24/37R-S20
S	25	PN 400	28,5	32,8	20	3,2	0041332000	24-24/37R-S25
S	30	PN 400	34	39	21,5	4,9	0041342000	24-24/37R-S30
S	38	PN 400	42	48,5	26,5	7,7	0041352000	24-24/37R-S38