


T-Stutzen

Rohranschluss: VOSS Lok⁴⁰



Rohr-AD d1	dy	lg	lg2	l2	SW2	kg/100 ca.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
6	4,5	41,6	20,8	18,2	12	3,6	7000909800	40-T-6-SST
8	6,5	43,6	21,8	19,1	14	4,5	7000910700	40-T-8-SST
10	8	47,6	23,8	20,8	17	7,6	7000910900	40-T-10-SST
12	9,5	54,6	27,3	24,2	19	11,3	7000911100	40-T-12-SST
14	11,5	60,6	30,3	27,1	22	17,4	7000911300	40-T-14-SST
15	12	60,6	30,3	27	22	16,7	7000911500	40-T-15-SST
16	13	60,6	30,3	26,8	22	15,3	7000911700	40-T-16-SST
18	15	65,2	32,6	29	27	24,5	7000911900	40-T-18-SST
20	16	68	34	30,3	30	32,9	7000912100	40-T-20-SST
22	18	68	34	30	30	28,8	7000912300	40-T-22-SST