


# Reduzierstutzen

Richtungseinstellbarer Dichtkegel-Anschluss

Rohranschluss: VOSS Lok<sup>40</sup>



Rohr-AD d1	Rohr-AD d2	dy	lg	l2	SW1	SW3	kg/100 ca.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
8	6	4,5	30,9	23,2	14	16	2,8	7005710900	40-SWS-8-6-SST
10	8	6,5	32,3	24,3	17	19	3,9	7005711000	40-SWS-10-8-SST
12	10	8	34,6	25,9	19	22	5,8	7005711100	40-SWS-12-10-SST
14	12	10	35	26,3	22	25	7,2	7005711200	40-SWS-14-12-SST
15	14	11,5	35	26,3	24	25	7,9	7005711300	40-SWS-15-14-SST
16	15	12	34,8	26,2	24	25	7,7	7005711400	40-SWS-16-15-SST
18	16	13	36,9	27,7	24	30	9,4	7005711500	40-SWS-18-16-SST
20	18	15	38,3	29,1	27	32	11,9	7005711600	40-SWS-20-18-SST
22	20	16	38	29	30	32	13,6	7005711700	40-SWS-22-20-SST